

## Porcas quadradas DIN 557

### Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.

#### Versão:

Aço classe de dureza 11H, superfície sem tratamento (preta) ou zincado.

Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento.


Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.

#### Indicação:

Porca quadrada conforme a norma DIN 557, classe de produto C.

As porcas quadradas são frequentemente usadas como porcas de inserção em peças moldadas por injeção ou são inseridas em perfis de encaixe (perfis extrudados de alumínio) para serem usadas como porcas de encaixe para aparafusar outros componentes. As porcas quadradas também formam a base das porcas gaiola. As porcas quadradas oferecem melhor proteção contra torção em comparação com as porcas sextavadas convencionais.

### Desenhos



### Visão geral dos artigos

#### Porcas quadradas DIN 557

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	D	H	SW
K2314.05	aço	superfície sem tratamento (preto)	M5	4	8
K2314.06	aço	superfície sem tratamento (preto)	M6	5	10
K2314.08	aço	superfície sem tratamento (preto)	M8	6,5	13
K2314.10	aço	superfície sem tratamento (preto)	M10	8	17
K2314.12	aço	superfície sem tratamento (preto)	M12	10	19
K2314.16	aço	superfície sem tratamento (preto)	M16	13	24
K2314.205	aço	galvanizada com zinco	M5	4	8
K2314.206	aço	galvanizada com zinco	M6	5	10

## Porcas quadradas DIN 557

### Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	D	H	SW
K2314.208	aço	galvanizada com zinco	M8	6,5	13
K2314.210	aço	galvanizada com zinco	M10	8	17
K2314.212	aço	galvanizada com zinco	M12	10	19
K2314.216	aço	galvanizada com zinco	M16	13	24
K2314.105	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	M5	4	8
K2314.106	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	M6	5	10
K2314.108	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	M8	6,5	13
K2314.110	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	M10	8	17
K2314.112	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	M12	10	19
K2314.116	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	M16	13	24
K2314.605	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	M5	4	8
K2314.606	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	M6	5	10
K2314.608	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	M8	6,5	13
K2314.610	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	M10	8	17
K2314.612	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	M12	10	19
K2314.616	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	M16	13	24